

品番：EA729GD-40

品名：60mm/0-4.0MPa 圧力計(グリセリン入)



販売価格	7,330円(税抜) / 8,063円(税込)		
カタログ価格	7,330円(税抜) / 8,063円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 18:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

圧力(MPa)	0~4.0	ゲージ径	60mm
取付ねじ	G1/4"	ケース材質	SUS304
接続部材質	真鍮	透明板材質	ポリカーボネート
全長	92mm		
グリセリン入			
屋外使用可			
30倍強の耐久比で、稼働中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。			
一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。			
グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.