

品番：EA729GE-30

品名：75mm/0-3.0MPa 圧力計(グリセリン入)



販売価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 18:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0782ページ		



仕様

圧力(MPa)	0~3.0	ゲージ径	75mm
取付ねじ	G3/8"	ケース材質	SUS304
接続部材質	真鍮	透明板材質	ポリカーボネート
全長	115mm	精度	±1.6%F.S

グリセリン入


屋外使用可

30倍強の耐久比で、稼働中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。

一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。

グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。

代替品

	品番 EA729GF-30 コメント ゲージ径:100mm
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.