

品番 : EA729SX-10

品名 : 0~+100hPa 差圧計



販売価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
カタログ価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2024/10/06 20:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0846ページ		



仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	05630510 (testo510)
計測範囲	0~100hPa	分解能	0.01hPa
精度(±1digit)	±0.03hPa(0~+0.30hPa)、 ±0.05hPa(+0.31~+100hPa)、 ±(0.1hPa+計測値の1.5%):0.31 ~100hPa	過負荷	500hPa(これ以上の気圧が掛かると壊れてしまう負荷です)
選択可能単位	圧力: hPa, mbar, Pa, mmH ₂ O、 mmHg, inH ₂ O, inHg, psi 風速: m/s, fpm	電源	単4電池×2本(付属)
サイズ	119×46×25mm	重量	49g(電池除く)
付属品	ベルトホルダー、ストラップ、保護キャップ、シリコンチューブ(内径:4mm×外径:6mm×1m、内径:6mm×外径:8mm×1m)×各1本、取扱説明書、出荷検査書	動作温度	0~+50°C
保管温度	-40~+70°C	電池寿命	約50時間(バックライト不使用時)
測定間隔	2回/秒	保護等級	IP40

シリコンチューブ(EA729SX-3)もお使いいただけます。

オプションのピトー管(別売:EA743AK-11)を使用すると、換気ダクト内の風速を演算表示(10~100m/s)することもできます。

空調システムの導入やメンテナンス作業に最適な小型の差圧計です。

正確で信頼性の高い結果を提供する、温度および空気密度補償済みの差圧測定

ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を併用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。

ポケットサイズの温度/空気密度補償機能を備えた差圧計 (マノメーター)

バックライト付きディスプレイ

本体背面マグネットでほとんどすべての金属に留められるため両手での作業が可能

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.