

品番：EA739AF-21

品名：ベーン式風速・風量計



販売価格	102,000円(税抜) / 112,200円(税込)		
カタログ価格	102,000円(税抜) / 112,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0826ページ		



風速 風量

仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	0563 4401 (testo 440)
測定範囲	0.6~50m/s	分解能	0.1m/s
精度	±(0.2m/s+測定値の1%) (0.6~40m/s) ±(0.2m/s+測定値の2%) (40.1~50m/s)	電源	単3電池×3本(付属)
付属品	φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース	サイズ	本体:65×32×154mm
プローブサイズ	φ16×330mm	重量	本体:250g プローブ:150g
電池寿命	12時間	インターフェイス	Bluetooth、USB
色	黒/オレンジ	動作温度	本体:−20~50℃ プローブ:−10~70℃
保管温度	本体:−20~50℃ プローブ:−10~70℃		

Bluetoothプローブによる無線測定

測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス

わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定

ダクト内の低～中風速域に対応した16mmのベーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印

省スペース:用途に応じて無線/有線ハンドルを接続、フレキシブルにプローブヘッドを交換可能

見やすいカラーディスプレイ:カラーディスプレイで、1画面に3測定項目を同時に表示。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.