


品番：EA739AN

品名：無線差圧プローブ(風速・風量演算機能付)



販売価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
カタログ価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/07 10:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0022ページ		



仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	05601510 (testo510i)
測定範囲	-150~150hPa	精度	±0.05hPa(0~1hPa)、 ±(0.2hPa+計測値の1.5%) (1~150hPa)
分解能	0.01hPa	機能	ホールド、風速・風量演算、 気密性試験モード
電源	単4電池×3本(付属)	サイズ	36(W)×23(D)×148(H)mm
重量	93g	付属品	ストラップ、 チューブ(内径:4mm×外径: 6mm×1m、内径:5mm×外径: 6mm×1m)×各1本

Android/iOS端末(スマートフォン、タブレット)に測定値を表示

無線プローブタイプ

1台の端末で最大6プローブに接続し、同時測定が可能

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

背面マグネットで、設備機械に手軽に取付け

気密試験や減圧試験での差圧測定に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.