

品番：EA739AT-1

品名：-0.1～6MPa 冷媒圧プローブ



販売価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
カタログ価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/07 06:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0022ページ		



カタログ訂正 24/02/15 付属品の訂正。誤:ダクトホルダー付、正:ダクトホルダーは付属しません(9025 No.55)

仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	0560-1549 (testo549i)
測定範囲	-0.1～6MPa	精度	フルスケールの±0.5%
分解能	0.001MPa	接続径	UNF7/16”(1/4”フレア)
機能	ホールド	電源	単4電池×3本(付属)
サイズ	32(W)×31(D)×125(H)mm	重量	157g(電池含む)
付属品	ストラップ、出荷検査書	電池寿命	約130時間
上限ゲージ圧	6.5Mpa	端末要件	iOS 11.0以上/Android 6.0以上 /Bluetooth 4.0以上
測定可能媒体	CFC, HFC, HCFC, N, H2O, CO2	動作温度	-20～+50℃
保管温度	-20～+60℃		

無線プローブタイプ

Android/iOS端末(スマートフォン・タブレット)に測定値を表示

1台の端末で最大6プローブに接続し、同時測定が可能

冷凍空調システムの冷媒圧力を測定


冷媒ホース不要でダイレクト接続(異形アダプタ使用)

測定データをグラフまたは表の形式で表示、testo Smartアプリを介して送信

最大50mのBluetooth範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品

	<p>品番 EA739AT-1A</p> <p>コメント 変更点:シャフトデザイン</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.