

品番：EA742DT

品名：温度・湿度計(デジタル)



販売価格	89,000円(税抜) / 97,900円(税込)		
カタログ価格	89,000円(税抜) / 97,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 22:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0826ページ		



カタログ訂正

24/02/15 防水・防塵/精度(温度K/T熱電対)の訂正。正:IP54/±(0.2°C+計測値の0.5%)(9025 No.55)

仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	05636352 (testo635-2)
測定項目	温度、湿度、絶対圧	測定範囲	温度:-200~1370°C(TypeK)、-200~400°C(TypeT) NTC:-40~50°C、 湿度:0~+100%RH、 絶対圧:0~2000hPa
分解能	温度:0.1°C、NTC:0.1°C、湿度:0.1% RH、絶対圧:0.1hPa	精度±1digit	(温度) K/T熱電対: ±0.3°C(-60~+60°C)、 ±(0.2°C+計測値の0.5%)(その他の範囲) NTC: ±0.2°C(-25~74.9°C)、 ±0.4°C(-40~-25.1°C)、 ±0.4°C(-75~99.9°C) 計測値の±0.5%(その他の範囲) (湿度)(絶対圧)プローブにより異なる
防塵・防水	IP54	機能	最大・最小・平均値表示、温度差、バックライト、メモリー(10000データ)
電源	単3電池×3本(付属)	サイズ	74(W)×46(D)×220(H)mm

重量	428g	材質	プラスチック(ABS樹脂、TPE)、金属
電池寿命	約200時間	動作温度	-20~50℃
保管温度	-30~70℃	計測間隔	2回/秒
EC指令	2014/30/EU		

PC接続可(ソフトウェア付)

センサープローブ別売(EA701BG-5~-13、EA742DT-1~-4)からお選びください。

温度、相対湿度、露点、湿球温度、平衡含水率、圧縮空気システム内の圧力露点を計測

専用ソフトでデータの管理、解析が可能

PCで平衡含水率曲線の変更、編集が可能

接続プローブを使い分けることで、環境の温湿度だけでなく圧力露点や絶対圧、材料水分を測定できるマルチ温湿度計です。

あらかじめ測定地点を保存して、測定データを関連する地点に割り当てることができます。また、個別のユーザプロファイルを作成し、材料水分の長期測定を並行して行うことができます。

最大10,000件の測定値(個別の測定および連続測定)を温湿度計に保存できます。同梱品のUSBケーブルを使用すると、温湿度計をPCに接続し、ソフトウェアで測定データの履歴確認やデータの保存ができます。

温湿度計と操作メニューは、シンプルで使いやすくなっています。

バックライト付きディスプレイにより、暗い環境でも測定値を読み取れます。また、頑丈なハウジングにより、衝撃や落下から温湿度計を効果的に保護します。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.