

品番：**EA742DT-3**

品名：-20/+70°C 温度・湿度センサー



販売価格	<b>68,000円</b> (税抜) / 74,800円(税込)		
カタログ価格	68,000円(税抜) / 74,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2024/10/06 22:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0826ページ		



#### 仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	06369735
測定範囲	温度: -20~+70°C(NTC) 湿度: 0~+100%RH	精度	±0.3°C、±0.2%RH(2~98%RH)
先端サイズ	φ12mm		
1.1m固定ケーブル付			
温湿度プローブは、倉庫、事務所などのほか空調のダクトの測定にも適しています。また、製品品質のためのプラスチックペレットなどの材料の湿度管理にも最適です。			
テストーのセンサは、独自の長期安定性に優れたセンサです。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.