

品番：EA742EA-11A

品名：無線温度・湿度プローブ



販売価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2024/10/07 08:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



無線プローブタイプ

仕様

メーカー	テスター(testo)	型番	0560 2605 55(testo605i)
仕様	本体	測定範囲	温度:-20~60℃ 湿度:0~100%RH
分解能	温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH	精度	温度: ±0.8℃(-20~0℃) ±0.5℃(0~60℃) 湿度: ±3.0%RH (10~35%RH) ±2.0%RH (35~65%RH) ±3.0%RH (65~90%RH) ±5%RH (10%RH以下、または90%RH以上)
機能	露点・湿球・絶対湿度の自動演算	電源	単4電池×3本(付属)
サイズ	30(W)×27(D)×218(H)mm	重量	86g
シャフト長	90mm	測定間隔	毎秒1回
測定単位	℃、%RH、℃td、wetbulb℃	保管温度	-20~60℃
動作温度	-20~50℃	電池寿命	150時間
EU指令、認証など	EU guideline:2014/30/EU RED:2014/53/EU		

RoHS:2011/65/EU + (EU) 2015
/863

Android/iOS端末(スマートフォン、タブレット)に測定値を表示

曲げ可能なプローブヘッドを備えたコンパクトな温湿度計です。

室内やダクト内の温度と湿度の測定に

モバイルアプリによるワイヤレス測定・記録・文書化

測定データはPDFレポートやCSVファイルとしてエクスポート可能

背面マグネット・90度可変シャフト

室内やダクト内の気温や相対湿度の測定に最適です。

専用アプリを介して、測定値を端末で簡単に読み取ることができ、露点温度や湿球温度の演算も可能です。

最大50mのBluetooth範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能

1台の端末で最大6プローブに接続し、同時測定が可能

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.