


品番：EA742HB-2

品名：温度データロガー



販売価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
カタログ価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	LR5011
仕様	本体	測定範囲(1ch)	-40~180℃
分解能	0.1℃	測定間隔	1/2/5/10/15/20/30秒、 1/2/5/10/15/20/30/60分
記憶容量	瞬時値記録: 60,000データ, 統計値記録: 15,000データ	記録モード	瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録 統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
記録方法	ワンタイム: メモリフル時記録停止 エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 本体キー操作または予約時刻で開始 本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて)	使用可能範囲	-20~70℃、80%RH以下
電源	単3電池×1本(付属)	電池寿命	約2年(瞬時値記録、記録間隔1分、省電力、20℃の場合) 約2ヶ月(記録間隔1秒、20℃の場合)
サイズ	79(W)×28(D)×57(H)mm	重量	105g
確度	基本確度: ±0.5℃(本体+センサ確度、0.0~35.0℃にて)	その他機能	・常に1回前の記録データをバックアップ

	※基本確度は代表値です		・電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ ・電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェイス	通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信	使用場所	屋内使用、汚染度2、高度2000mまで
適合規格	安全:EN61010 EMC:EN61326	防塵・防水	IP54取得品
付属品	・取扱説明書 ・操作ガイド ・スタンド		

別売データ収集器 (EA742H-1、-2) を使ってPCにデータを転送可能

設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ

一目で分かりやすい2項目表示

記録を停止しないでPCにデータ転送可能 (別売りオプションが必要)

記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続)

最大で従来比3倍の記録容量 (1chあたり60000データ)

変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載

電池がなくなっても測定データは消えません

万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ)

※校正にはセンサ (別売) が必要です。

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.