

品番：EA742HE

品名：計装 データロガー



販売価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
カタログ価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/07 00:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0815ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	LR5031
測定範囲(1ch)	-30~+30mA	精度	±0.5%rdg, ±5dgt
記憶容量	最大60,000データ	記録間隔	1/2/5/10/15/20/30s 1/2/5/10/15/20/30/60min
記録モード	瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録 統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録	記録方法	ワンタイム: メモリフル時記録停止 エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 本体キー操作または予約時刻で開始 本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて)
インターフェース	通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信	サイズ	79(W)×28(D)×57(H)mm
重量	105g	電源	単3電池×1本(付属)
電池寿命	約2年(記録間隔1分, 画面省電力モード, 瞬時値記録, 20℃環境にて) 約2か月(記録間隔1秒, 画面省電力なし, 瞬時値記録, 20℃環境にて)	防塵・防水	IP54取得品(接続ケーブルを接続した状態で, ケーブル先端部を除く)
その他機能	常に1回前の記録データをバックアップ, 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ, 電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持	付属品	・接続ケーブル×1 ・取扱説明書×1 ・操作ガイド×1 ・スタンド×1

用途	計装信号、4-20mA(専用)などの記録に。		
別売データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCにデータを転送可能。			
設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ			
一目で分かりやすい2項目表示			
記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続)			
電池がなくなっても測定データは消えません。			
万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ)			
LR9801付属			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.