

品番：EA742MK-3A

品名：熱中症指数モニター(黒球型)



販売価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
カタログ価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2024/10/06 16:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5698B
測定項目	WBGT指数、温度、相対湿度、黒球温度	測定範囲	WBGT(熱中症指数):0~50℃、温度:0~50℃、相対湿度:20~90%RH、黒球温度:0~80℃
分解能	WBGT(熱中症指数):0.1℃、温度:0.1℃、相対湿度:0.1%RH、黒球温度:0.1℃	精度	WBGT(熱中症指数):±2.0℃(INモード/OUTモード)、温度:±0.6℃(20.0~50.0℃)、±1℃(0.0~19.9℃)、相対湿度:±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(20.0~29.9%RH) 25℃時、黒球温度:±0.6℃(20.0~60.0℃)、±1℃(0.0~19.9℃、60.1~80.0℃)
WBGTアラーム設定範囲	20~50℃(0.1℃刻みで設定可能)、上限値アラーム設定のみ	電源	単4電池×2本(付属)
サイズ	67.5(W)×47.5(D)×114.5(H)mm	重量	90g
付属品	取扱説明書、ベルト、アタッチメント	材質	ABS
電池寿命	約6か月(25℃、アラーム動作なしの場合)		

使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能

おまかせモードで自動アラームが可能(日本気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の嚴重警戒、危険の範囲で動作)

暑熱の作業現場での安全管理に、屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に

WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示

アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)

両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能

JIS B 7922準拠(クラス2)

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.