

品番：EA743AK-112

品名：[EA743AK-110用] 有線ハンドル



販売価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 22:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0830ページ		



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	0554 2222
仕様	EA743AK-110用 有線ハンドル	サイズ	50×40×165mm
重量	140g	動作温度	-5~50℃
ケーブル長	1.4m	材質	プラスチック
データが途切れない安心のケーブルデータ転送			
プローブヘッドまたは伸縮ロッドとの接続が簡単に行なえます。			
ハンドル部のボタンを押すと、任意のタイミングでのデータ記録が可能です。 (※対応のプローブを接続している場合)			
Bluetooth(R)の使用が許可されていない環境、または電界強度が弱い環境において、有線ハンドルをご使用下さい。			
線ハンドルにはプローブヘッド各種が取り付け可能で、プローブヘッドを交換すれば様々な用途の測定が可能です。			
様々な種類のプローブヘッドとハンドルとを組み合わせ、様々な環境要素の測定をプローブヘッドを交換するだけで実現します。風速プローブ用の伸縮ロッドも簡単にハンドルに接続可能です。			
測定値は簡単にEA743AK-110本体に転送されます。 ハンドル部のボタンを押すと、任意のタイミングでのデータ記録が可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

