

品番：EA750FS-30A

品名：φ6mmx1m ハンディースコープ(3D先端可動式)



販売価格	241,200円(税抜) / 265,320円(税込)		
カタログ価格	241,200円(税抜) / 265,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 16:21現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



モデルチェンジ内容 24/02/20 一定期間、充電器が黒色→白色にモデルチェンジしてます(No.55 1018)

先端カメラ部が水平360°・垂直210°と片手操作で広域3D可動する為、奥所・狭所をスムーズに検査できます

#### 仕様

カメラヘッド径	φ6mm	ケーブル長	1m
モニターサイズ	3.5インチ	microSDカード対応	8GBまで
側視	×	解像度	カメラ:960×720 モニター:720×480
光源	高輝度LED6灯(7段階切替)	電源	3.7Vリチウムイオンバッテリー
サイズ	115×115×190(H)mm	重量	485g(充電池含)
保存ファイル形式	静止画:JPEG・BMP、 動画:MP4	防塵・防水性能	IP68(カメラヘッド)
付属品	ビデオケーブル、USBケーブル、ACアダプター、グリップ付マグネットホルダー、収納ケース、microSDカード(8GB)、カードリーダー、スクレュードライバー、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード	焦点距離	2.5~10cm

視野角	85°	照度	20,000lux
デジタルズーム	4倍(10%刻み)	稼働時間	約3.5時間
充電時間	約4時間	作業環境	温度: -10°C ~ +50°C 湿度: 20 ~ 85%rH(結露なきこと) 高度: ~4000m
保管環境	温度: -20°C ~ +60°C 湿度: ~80%rH		
先端カメラ部が水平360°・垂直210°と片手操作で広域3D可動する為、奥所・狭所をスムーズに検査できます。			
REC機能付: 静止画像と動画で記録できます。			
ホールド機能付: フレームを固定できます。			
画像回転機能: 90°ずつ表示画像を回転できます。			
カメラヘッドはチタン製、ケーブルはフレキシブルタングステン製で耐久性に優れています。			
付属のケーブルでテレビ画面に画像を表示できます。			
マグネットホルダーを装着すると金属面への固定ができます。			
直感的に操作可能なジョイスティック式リモコン			
HDMI端子対応。付属のケーブルでテレビ画面に画像を表示できます。			
メンテナンスに便利な着脱式カメラケーブル			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.