

品番：EA757AG-72A

品名：x10/25mm 双眼鏡(ブラック)



販売価格	15,700円(税抜) / 17,270円(税込)		
カタログ価格	15,700円(税抜) / 17,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 16:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ビクセン(Vixen)	型番	コールマン H10×25
倍率	10倍	対物レンズ径	25mm
最短合焦距離	3m	実視界	5.0°
明るさ	6.3	サイズ(mm)	121×80
重量	300g	付属品	ソフトケース、ネックストラップ
見掛視界	47.2度(JIS B7157:2003に準拠した計算による)	1000mにおける視界	87m
ひとみ径	2.5mm	アイレリーフ	15mm(ハイアイポイント)
眼幅調整範囲	43~72mm	カラー	ブラック
プリズム材質	BK7	コーティング	フーリーマルチコート
防水性	無		

キャンプ用品メーカーで有名なコールマン社とのコラボレーション商品です。アウトドアもオシャレに演出したい。でも光学性能にもこだわりたい、そんなあなたに最適な双眼鏡です。

大きく見たい。でも扱いづらいのは嫌。そんなご要望にお応えし、高倍率と扱いやすさを兼備した10倍をご用意しました。フィールドで鳥や木々の自然観察、動物の仕草や表情、美しさ、迫力ある姿をとらえるなど、拡大して詳しく見たい場合に威力を発揮します。

レンズ全面に反射防止多層膜コーティングを施し、光のロスを抑えています。クッキリとクリアな視界が得られます。

本体骨格は丈夫なアルミダイキャストボディ。アウトドアで酷使しても狂いが生じにくく安心して使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.