

品番 : EA758C-14

品名 : [充電式] 作業灯・本体/LED



販売価格	27,500円(税抜) / 30,250円(税込)		
カタログ価格	27,500円(税抜) / 30,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0871ページ2138ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	UB18DH(NN)
仕様	作業灯本体のみ(バッテリー・充電器(別売))	明るさ	強(スポットモード/ワイドモード): 950ml/ 1,050ml 中(スポットモード/ワイドモード): 750ml/ 800ml 弱(スポットモード/ワイドモード): 400ml/ 450ml 点滅(スポットモード/ワイドモード): 950ml/ 1,050ml
連続点灯(時間)	強(スポットモード/ワイドモード): 8 中(スポットモード/ワイドモード): 12 弱(スポットモード/ワイドモード): 24 点滅(スポットモード/ワイドモード): 15.5	バッテリー	18V、14.4V
作業灯サイズ	174×101×242(H)mm(ヘッド角度90°、スポットモード時) 109×101×334(H)mm(ヘッド角度0°、スポットモード時)	重量	0.8kg(バッテリー除く)
電球	白色LED(10W)	電源	マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V、14.4V
照射距離	670m(明るさ: 強、スポットモード時)	防水性能	IP55

スポットモードとワイドモード搭載で遠くまで照らす、手前を広く照らす。

軽くて持ちやすい

照射距離670mのスポットモードと、手前を広く照らすワイドモードを搭載。

3段階の明るさと点滅

0°から90°の間で6段階に固定可能。

吊り下げ式ライト※として使用可能なヘッドフック、携帯に便利なフックを搭載。

※ヘッドフックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。

本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.