

品番 : EA758C-713

品名 : [充電式] 作業灯/LED(本体)



販売価格	21,600円(税抜) / 23,760円(税込)		
カタログ価格	21,600円(税抜) / 23,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0886ページ2139ページ		



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ37C6X-B
仕様	本体のみ	照度	[スポット光]20m先 約300lx / 10m先 約1400lx [スポット光]1m先 約70000lx / 0.4m先 約1100lx
明るさ	スポット光: 1,500lm ワイド光: 500lm スポット+ワイド光: 2000lm	連続点灯14.4V (EA813PB-14.4A使用時)	スポット光(強): 1時間 (中): 2時間 (弱): 8時間30分 ワイド光(強): 4時間20分 (中): 7時間 (弱): 24時間 スポット+ワイド光(強): 50分 (中): 1時間40分 (弱): 6時間30分
連続点灯14.4V (EA813PB-14.4C使用時)	スポット光(強): 2時間20分 (中): 4時間50分 (弱): 20時間 ワイド光(強): 11時間 (中): 18時間 (弱): 60時間 スポット+ワイド光(強): 2時間 (中): 4時間 (弱): 16時間	連続点灯18V (EA813PB-18使用時)	スポット光(強): 1時間55分 (中): 4時間 (弱): 18時間 ワイド光(強): 8時間 (中): 14時間 (弱): 47時間 スポット+ワイド光(強): 1時間35分 (中): 3時間20分 (弱): 15時間
連続点灯18V (EA813PB-18B使用)	スポット光(強): 3時間10分 (中): 6時間30分	電源	リチウムイオン電池

時)	(弱):28時間 ワイド光(強):14時間 (中):24時間 (弱):75時間 スポット+ワイド光(強):2時間40分 (中):5時間30分 (弱):23時間		
対応電圧	14.4V/18V/21.6V	サイズ	136×109×289(H)mm
重量	880g(本体のみ)	付属品	肩掛けベルト
スポット光照射角度調整	上方90°、下方20°、左右各90°	USB端子	1端子、Aタイプ、DC5V、1A出力

充電器・電池パックは別売です。

大光量スポット光1500lmで通線作業や工事の事前確認作業を全面サポート。

調整ダイヤルで無段階調光可能。(10%~100%まで)

非常時にモバイル機器の充電もできるUSB端子搭載。(5V1A)

全光束2000lm(スポット光とワイド光の同時使用時)

持ち運びやすい小型サイズ

ファン吸気口のメッシュ部はリアキャップを外して簡単お掃除

明るさ調整ダイヤルで現場を最適な明るさに

10m先1400lxのスポット光と500lmのワイド光で遠方も手元も明るく照射でき、暗所での作業が快適。

高所に取り付けられた照明器具付近の配線や電源装置なども明るく照射でき、点検作業に便利。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.