

品番：EA758HA-31

品名：[単1x3本] 作業灯/LED(防爆型/海事仕様)



販売価格	73,300円(税抜) / 80,630円(税込)		
カタログ価格	73,300円(税抜) / 80,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/07 22:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0173ページ2124ページ		



### 仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	PEP-03DK
仕様	海事仕様	光源	LED球
明るさ	280ルーメン	サイズ	133(W)×179(D)×150(H)mm
重量(kg)	1.78	使用電池	単1電池×3本(別売)
連続点灯時間	48時間		

ガラスを保護する前面ガード付

肩かけベルト付

耐圧防爆構造(d2G5基準合格品)

アルミダイカストボディに合成ゴムコーティング

充電式電池は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。

直線的な白色ビーム光で、視認性に優れた設計の高輝度3WのスーパーLEDライト。

屋外用

●石油タンカー、貨物船、客船などの船舶備品、保守点検用として使用されるライトです。(財)日本海事協会認定品(鋼船規則H編電気設備に基づく)

●容器が内部に侵入した爆発性雰囲気の内爆発に対し損傷を受けることなく耐え、容器すべての接合部又は構造上の開口部を通して、外部の対象とするガス又は蒸気の爆発性雰囲気へ引火しない電気機器の構造の事です。外部環境から電気機械器具を保護する方式の

一種である。d2G5などで表わされます。(防爆構造d\_\_ガスの種類(2はエチレン)、G5は温度範囲)

●耐圧防爆構造とは…発に対し損傷を受けることなく耐え、容器すべての接合部又は構造上の開口部を通して、外部の対象とするガス又は蒸気の爆発性雰囲気へ引火しない電気機器の構造のことです。外部環境から電気機械器具を保護する方式の一種である。d2G5などで表わされます。(防爆構造d\_\_ガスの種類(2はエチレン)、G5は温度範囲)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.