

品番：EA758RX-4B

品名：[単3x3本] ヘッドライト/LED(フォーカス付/強・中・弱)



販売価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
カタログ価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2126ページ		



ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です

### 仕様

光源	白色LED球1灯	照射パターン	点灯(集散光切替え)/点滅
明るさ	強: 200ルーメン(100%) 中: 100ルーメン(50%) 弱: 20ルーメン(10%)	電池寿命(連続点灯時間)	強: 約12時間(100%) 中: 約24時間(50%) 弱: 約120時間(10%)
照射距離	83m(強モード)	使用電池	単3×3本(付属)
サイズ	71(W)×40(D)×48(H)mm	重量	200g(電池含)
ベルト幅	ゴム製・布製ともに25mm	防水性能	IPX6

最大200ルーメン!3段階調光+点滅機能付!集散光切替えヘッドライト

ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。

ライト下部のつまみを左右にスライドさせる「集散光スライド切替え」

ゴム製・布製のヘッドバンド2本セット

電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式

ヘッド角度調整可能(90°)

ポーチ、ヘルメットクリップ付

充電電池使用可能

代替品



品番 EA758RX-4C

コメント 変更点: 付属品内容、スペック

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.