

品番：EA758RX-4C

品名：[単3x3本] ヘッドライト/LED(フォーカス付/強・中・弱)



販売価格	4,110円(税抜) / 4,521円(税込)		
カタログ価格	4,110円(税抜) / 4,521円(税込)		
在庫数	最新在庫: 554 (2024/10/06 16:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です

仕様

使用電池	単3×3本(別売)	明るさ	強:255ルーメン(100%) 中:122ルーメン(50%) 弱:20ルーメン(10%) 点滅:255ルーメン
電池寿命(時間)	強:約10時間(100%) 中:約30時間(50%) 弱:約102時間(10%) 点滅:約20時間	光源	白色LED球1灯
サイズ	本体:71.8(W)×38.2(D)×48.4(H)mm バッテリーボックス:70(W)×29.2(D)×66.5(H)mm	重量	220g(電池含)
防水性能	IPX6	ベルト幅	ゴム製・布製ともに25mm
照射距離	59m(強モード)	照射パターン	点灯(集散光切替)/点滅
使用環境温度	-10~55℃		

ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です。

ヘッド角度調整可能(90°)

ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付

ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。

最大255ルーメン!3段階調光+点滅機能付!集散光切替ヘッドライト

電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式

充電電池使用可能

※充電電池・電池は付属していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.