

品番：EA758RX-804C

品名：[単3x3本] ヘッドライト/LED(充電電池セット)



販売価格	9,100円(税抜) / 10,010円(税込)		
カタログ価格	9,100円(税抜) / 10,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 18:20現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	2126ページ		



ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です

### 仕様

<セット内容>	ヘッドライト、充電器、充電電池(単3電池×3本)、ケース	光源	白色LED球1灯
明るさ	強: 200ルーメン(100%) 中: 100ルーメン(50%) 弱: 20ルーメン(10%)	電池寿命(連続点灯時間)	強: 約12時間(100%) 中: 約24時間(50%) 弱: 約120時間(10%)
照射パターン	点灯(集散光切替え)/点滅	照射距離	83m(強モード)
サイズ	71(W)×40(D)×48(H)mm	重量	200g(電池含)
ベルト幅	ゴム製・布製ともに25mm	使用電池	単3充電電池3本(付属)
防水性能	IPX6		

最大200ルーメン!3段階調光+点滅機能付!集散光切替えヘッドライトと便利な充電電池のセット

急速充電器と繰り返し使える単3充電電池のセット付

ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。

ゴム製・布製のヘッドバンド2本セット

ライト下部のつまみを左右にスライドさせる「集散光スライド切替え」



電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式

ヘッド角度調整可能(90°)

ヘルメットクリップ付

ケース付で収納・持ち運びにも便利

代替品

	<p><b>品番</b> EA758RX-804E <b>コメント</b> 変更点:ヘッドライト</p>
	<p><b>品番</b> EA758TL-1 <b>コメント</b> 変更点:ヘッドライトのみ(ケース無し)</p>

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.