

品番：EA758RX-804E

品名：[単3x3本] ヘッドライト/LED(充電電池セット)



販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 16:29現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です

仕様

〈セット内容〉	ヘッドライト、充電器、充電電池(単3電池×3本)、ケース	使用電池	充電電池セット 単3型×3本(付属)
明るさ	強: 255ルーメン(100%) 中: 122ルーメン(50%) 弱: 20ルーメン(10%) 点滅: 255ルーメン	電池寿命(時間)	強: 約10時間(100%) 中: 約30時間(50%) 弱: 約102時間(10%) 点滅: 約20時間
光源	白色LED球1灯	サイズ	本体: 71.8(W)×38.2(D)×48.4(H)mm バッテリーボックス: 70(W)×29.2(D)×66.5(H)mm
重量	220g(電池含)	防水性能	IPX6
ベルト幅	ゴム製・布製ともに25mm	照射距離	59m(強モード)
照射パターン	点灯(集散光切替え)/点滅	使用環境温度	-10~55℃

ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です。

ヘッド角度調整可能(90°)

ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付

ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。

最大255ルーメン!3段階調光+点滅機能付!集散光切替ヘッドライト

電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式

急速充電器と繰り返し使える単3充電電池のセット付

ケース付で収納・持ち運びにも便利

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.