

品番：EA758WB-25

品名：[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)



販売価格	8,610円(税抜) / 9,471円(税込)		
カタログ価格	8,610円(税抜) / 9,471円(税込)		
在庫数	最新在庫: 71 (2024/10/06 18:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0174ページ2130ページ		



カタログ訂正

24/08/23 ルーメン/電池寿命/照射距離 (正)118lm(強), 60lm(弱) / 7.5時間(強), 16時間(弱) / 60m(強), 43m(弱)
(No.55 1160)

バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります

仕様

メーカー	PELICANPRODUCTS	型番	2755C
使用電池	単4×3本(付属)	光源	白色LED球1灯
照射モード	強、弱、点滅	明るさ	118ルーメン(強・点滅)、 60ルーメン(弱)
連続点灯時間	7.5時間(強・点滅)、 16時間(弱)	照射距離	60m(強)、 43m(弱)
サイズ	57(W)×41(D)×45(H)mm	重量	100g(電池含む)
材質	本体:ポリカーボネート レンズ:ポリカーボネート	防水性能	IP54
ベルト幅	25mm	防爆構造規格	UL:C1・D1、IECEx:ia
カラー	ブラック		
集光			
ヘッド角度調整可能			
布製、ゴム製ヘッドバンド付			

★バッテリーインジケータ付で電池残量が少なくなると赤く光ります。

ClassI, Division1/IECExia/InMetro

UL規格適合品、IECEX規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません)

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.