

品番：EA758WR-12B

品名：[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)



販売価格	15,700円(税抜) / 17,270円(税込)		
カタログ価格	15,700円(税抜) / 17,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 32 (2024/10/06 18:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0171ページ2124ページ		



FL1 STANDARD	HIGH
	183 LUMENS
	5h 45mins
	184m
	8480cd



耐衝撃性、耐食性、耐寒性、耐水性に優れています

仕様

メーカー	PELICANPRODUCTS	型番	2410C
使用電池	単3電池×4本(付属)	光源	LED球
明るさ	183ルーメン(固定)	連続点灯時間	5.75時間
照射距離	184m	サイズ	φ45×178mm
重量	207g(電池含)	材質	本体:特殊樹脂 レンズ:ポリカーボネート
防水性能	IPX7	カラー	ブラック
耐食性能			
ストラップ付			
散光			
UL規格、IECEX規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません。)			
ClassI, Division1/ClassII, Division1/ClassIII, Division1/IECEXia/InMetro			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品



品番 EA758WR-11B
コメント 同型 黒ハット[®]/黄ホ[®]デー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.