

品番：EA758XA-157A

品名：10形 直管形LEDランプ(昼光色)



販売価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
カタログ価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 16:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	LDF10D/5/6/2
種別	10形	全光束(lm)	710
全長(mm)	330	光源色	昼光色
消費電力	4.5W	定格寿命	40,000時間
サイズ(W×D×H)mm	φ29×330 ※ピン含まず	重量(g)	約69
材質	PC、銅	周波数	50/60Hz
定格電圧	100V	光源	LED
口金	G13	入力電流	0.081A
色温度	6,500K	演色性	Ra80
付属品	ダミースターターE型 (口金:E17)	注意	●以下の器具には絶対に使用しないでください。 ・調光機能のついた電球器具や回路 [調光:電球の明るさを変える機能] (100%点灯も使用不可) ・リモコンのついた電球器具 ・誘導灯、非常用照明器具 ・断熱材施工器具 [SB、SGI、SG形表示器具] ・人感センサー、明るさセンサー付など

の自動点灯器具
・表示灯付きスイッチ、電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具
・密閉型器具や密閉に近い器具
●以下の環境では絶対に使用しないでください。
・雨や水滴がかかる場所
・湿度が高い場所
・直流電流

省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ

グローランプが取り付けられる器具に使用できます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.