

品番：EA758XA-160

品名：40形 直管形LEDランプ(昼光色)



販売価格	3,160円(税抜) / 3,476円(税込)		
カタログ価格	3,160円(税抜) / 3,476円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 18:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2149ページ		



仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	LDF40D/15/20VF
種別	40形	全光束	2100lm
全長	1198mm	光源色	昼光色
消費電力	15W	定格寿命	40000時間
材質	PC、銅	口金	G13
サイズ(W×D×H)mm	29×29×1198	重量(g)	132
周波数	50/60Hz	定格電圧	100-240V
色温度	6500K	調光機能	なし

グロースター器具に工事不要で取り付け可能

40W形は100V-242V ボルトフリー対応タイプ

省エネ、長寿命の LED 蛍光ランプ

代替品

品番	EA758XA-160A
コメント	変更点:消費電力



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.