

品番 : EA758XP-131

品名 : AC100V/ 2.3W/E17 電球/LED(電球色/広配光)



販売価格	715円(税抜) / 787円(税込)		
カタログ価格	715円(税抜) / 787円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2024/10/06 16:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2151ページ		



#### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDA2L-G-E17-2T5
消費電力	2.3W	光色	電球色
全光束(lm)	230	電圧	100V
定格寿命	40,000時間	配光角	180°
定格入力電流	0.041A	使用場所	屋内用
ランプ全体の明るさ	小型電球25W形相当	サイズ	φ3.8×7.5mm
重量	約22g	材質	アルミ、ポリカーボネート、PBT

口金E17

密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)

白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適です。

口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。

誤挿入防止ソケットに対応します。

長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.