

品番 : EA758XP-133

品名 : AC100V/ 7.6W/E17 電球/LED(電球色/広配光)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,790円(税抜) / 1,969円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,790円(税抜) / 1,969円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2024/10/06 18:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2151ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|------------------------|------|------------------|
| メーカー | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) | 型番 | LDA8L-G-E17-6T5 |
| 消費電力 | 7.6W | 光色 | 電球色 |
| 全光束(lm) | 760 | 電圧 | 100V |
| 定格寿命 | 40,000時間 | 配光角 | 180° |
| 定格入力電流 | 0.126A | 使用場所 | 屋内用 |
| ランプ全体の明るさ | 小型電球60形相当 | サイズ | φ3.8×7.5mm |
| 重量 | 約52g | 材質 | アルミ、ポリカーボネート、PBT |

口金E17

密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります。)

白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適です。

口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。

誤挿入防止ソケットに対応します。

長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.