

品番：EA763AA-121D

品名：32V型 デジタルハイビジョン液晶テレビ



販売価格	46,900円(税抜) / 51,590円(税込)		
カタログ価格	46,900円(税抜) / 51,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 18:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

見たままの、自然な色合いを再現。  
アイリスオーヤマ独自のチューニングにより、色で観る感動も、色で感じる感動も再現。

自然で美しい色合い  
色温度や輝度を自在に調整  
Wジェネレーター 輝度の経年劣化 輝度の経年劣化防止機構

高コントラストで深みのある映像に。  
3000:1  
高コントラストで深みのある映像に。暗部も鮮やかに映ります。暗部も鮮やかに映ります。

自然な明暗が深い印象の映像。目の疲れの軽減までケアが出来ます。

より自然な色合い、美しく、鮮やかな映像を再現。  
110度CSデジタル対応 (BSデジタル対応)

ワンチャーターで観る楽しみを倍増。  
ワンチャーターで観る楽しみを倍増。ワンチャーターで観る楽しみを倍増。

110度CSデジタル対応  
BSデジタル対応 (BSデジタル対応)

地上波・BS・CS対応  
地上波・BS・CS対応 (地上波・BS・CS対応)

型番	32WB10PB
型名	32WB10PB
型式	32WB10PB
消費電力	50W
消費電力(待機時)	0.5W

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	32WB10PB
仕様	32V型	消費電力	50W
サイズ	732(W)×180(D)×477(H)mm (スタンド込)	重量	4.19kg
電源	AC100V	バックライト	直下型LEDバックライト
表示画素数	1366×768(水平×垂直)	受信可能放送	地上デジタル:UHF(13~62ch) CATVパススルー(VHF、UHF)対応 BSデジタル:BS000~BS999 110度CSデジタル:CS000~CS999
端子	HDMI端子:HDMI(Ver.1.4a標準規格)×2 ARC対応(HDMI 2) USB(録画専用):USB2.0端子×2	付属品	リモコン×1、リモコン用単4乾電池(テスト用)×2、miniB-CASカード×1、B-CASカード紛失防止ホルダー×1、B-CASカード紛失防止ホルダー固定用ねじ×1、スタンド×2、スタンド固定用ねじ:2本、取扱説明書×1、保証書×1、電源コードセット×1、AVケーブル×1
使用環境	温度:0℃~40℃ 湿度:20%~80%RH(結露のないこ)	待機電力	0.5W

	と)		
年間消費電力量	75kWh/年	省エネ達成率	55%
録画機能	裏番組録画、留守録:対応 最大録画予約件数:64 最大録画番組数:3000 ※別売ハードディスクがないとできません。	チューナー数	地上デジタル×2 BS・110度CSデジタル×2
アンテナ端子	地上デジタル×1 BS・110度CSデジタル×1	スピーカー出力	2チャンネル、5W+5W

VAパネルを採用し、自然で美しい映像を再現する液晶テレビです。

見たままの自然な色合い、豊かで繊細な色彩を表現。

コントラスト比3000:1  
微細な明暗の違いも巧みに表現。肌や素材の質感までリアルに伝えます。

直下型LEDバックライト  
LEDで画面全体を明るく照らし、鮮やかでメリハリのある映像に。

好きな番組を見ながら、別チャンネルの番組を録画できます。見たい番組が重なっても安心。

外付けHDD(別売)を繋ぐだけ。レコーダーなしで簡単に録画できます。

地上デジタル放送はもちろん、BS・CS放送にも対応。選べる番組の幅が広がります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.