

品番：EA763AJ-60B

品名：3.0合 IH炊飯ジャー(極め炊き/パンメニュー付き)



販売価格	28,200円(税抜) / 31,020円(税込)		
カタログ価格	28,200円(税抜) / 31,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 16:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	NP-GL05-XT
シリーズ	極め炊き	容量	0.54L(3合)
消費電力	700W	内釜	黒まる厚釜(厚さ1.7mm)
サイズ	230(W)×300(D)×190(H)mm	重量	3.2kg
ふた開き時の高さ	360mm	カラー	ステンレスブラウン

### IH炊飯

炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、おい残りを抑えます。

発酵と焼きが選択できるメニューです。丸パンやメロンパンが作れます。

健康に気を遣う方に大人気の「もち麦」や「押し麦」も麦の風味を生かしながらおいしく炊き上げる専用のメニューがあります。

強火で炊き続ける「豪熱沸騰IH」  
芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。

釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」  
まる底なのでお米が対流しやすくなっています。

お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」

30時間おいしく保温できる「うるつや保温」  
また、長時間保温しない方におすすめの「高め保温」メニューがあります。

おいしく炊ける「無洗米」コース  
雑穀米、麦ごはんなど、多彩な炊き方に対応できます。

ふっくらおいしい「全面加熱」

お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(センサー部は除く)」

抗菌効果のある銀イオン(Agイオン)を配合した立つしゃもじがついています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.