

品番 : EA763AP-100L

品名 : AC100V/ 53W(180L) 冷蔵庫



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 71,400円(税抜) / 78,540円(税込) | | |
| カタログ価格 | 71,400円(税抜) / 78,540円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2024/10/06 16:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---------------------------|---|-------------|--|
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | NR-B18C1-W |
| 容量 | 180L(冷蔵室:120L(食品収納スペースの目安:98L)/冷凍室:60L) | ドア開閉 | 右開き |
| サイズ | 497(W)×595(D)×1,350(H)mm | 重量 | 41kg |
| 消費電力(50/60Hz) | 電動機:53W 電熱装置:120W | トップテーブル耐熱温度 | 100℃ |
| カラー | マットオフホワイト | ボトル棚収納数 | ペットボトル2L×4本 |
| 据付必要奥行寸法 | 645mm | 年間消費電力量 | 272kWh/年(50/60Hz) |
| 冷蔵室 | ・全段ガラストレイ ・LED庫内灯 ・温度調節機能 | 冷凍室 | 【仕様】 ・深型上段ケース ・仕切りケース(貯水箱)付 <貯氷数63個> |
| 冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下 冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月 | 貯氷量 | 63個 |
| 脱臭機能 | ・カテキン抗菌 ・脱臭フィルター | ドア面材 | フラットスチール鋼板ドア |
| 製氷皿付 | | | |
| 食品が見やすいLED照明とお手入れ簡単ガラストレイ | | | |

買い置き・作り置きに便利な大きめ冷凍室

インバーター搭載で静音&省エネ設計のパーソナル冷蔵庫です。

キッチン空間になじむフラットでシンプルなデザイン。

「カテキン抗菌」「脱臭フィルター」採用で、冷蔵室内を清潔に保ちます。

全段ガラス棚で汚れをさっと拭き取れ、お手入れも簡単です。

【静音化設計】

運転音が気になりにくい。

約19dB(A)の静音化設計で運転音が気になりにくいので、ひとり暮らしにはもちろん、2台目の冷蔵庫にもおすすめです。

【使いやすさ】

整理しやすい冷蔵庫。

高さがあるものも取り出しやすく、たっぷり収納できるドアポケット。

上段には卵や瓶類などの小物を、中段には高さがある調味料ボトル、下段には2Lのペットボトルを収納できます。

【耐熱トップテーブル】

耐熱温度100℃のトップテーブルには電子レンジやオープンレンジを置くことができるので、ひとり暮らしにもぴったりです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.