

品番：EA763BB-76A

品名：CDラジカセ



販売価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
カタログ価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2159ページ		



#### 仕様

メーカー	東芝(TOSHIBA)	型番	TY-CDH8S
機能	FM、AM、テープ、CD、CD-R/RW	電源	AC100V、または単2電池×6本(別売)
サイズ	300(W)×210(D)×110(H)mm	重量	約1.8kg(乾電池含まず)
消費電力	16W	付属品	電源コード、リモコン
CDプレーヤー部			
チャンネル数	2チャンネルステレオ	サンプリング周波数	44.1kHz
再生可能ディスク	CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)		
ラジオ部			
受信周波数	FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) AM:531~1,710kHz(9kHzステップ)		
カセットテープレコーダー部			
トラック方式	4トラック、2チャンネルステレオ	録音方式	ACバイアス録音
消去方式	マグネット消去	早送り・巻き戻し時間	約3分(C60片面)
推奨テープ	ノーマルカセットC60		

## 共通部

スピーカー	φ8cmコーン型(4Ω)×2	電池持続時間	CD再生時:約15時間/ラジオ受信時: 約19時間/テープ再生時:約12時間 (東芝アルカリ乾電池単2形×6本使用 時)
実用最大出力	2.0W+2.0W	入出力端子	外部入力端子:φ3.5ステレオミニ ジャック(LINE IN) マイク入力:φ3.5ミニジャック ヘッドホン出力端子:φ3.5ステレオミ ニジャック

最大4Wの高出力スピーカー、気分や楽曲に合わせて選べる4つの音質モード機能搭載

### お好み選局搭載

FM1、FM2、AM で各5局、最大15局までの放送局(受信周波数)が登録可能。  
よく聴く放送局をワンタッチで選局することができます。

### 繰り返し再生できる「A-Bリピート」などを新採用

A-Bリピート:聴き直したいフレーズを繰り返し再生することができます。  
+10スキップ:CDトラックを10ずつ、まとめてスキップすることができます。  
レジューム再生:電源を切っても、次回再生時に、前回停止した位置から再生できます。  
スリープタイマー:最大120分までセットできます。設定時間になると、自動的に電源が切れます。

より見やすく・操作しやすい、奥行きを取らないコンパクトなデザイン

マイク接続可能

便利なりモコン付き

## 代替品

	<b>品番</b> EA763BB-76B <b>コメント</b> 変更:スピーカー出力UP、CDイントロ機能
---	--

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.