

品番：EA763F-55A

品名：AC100V/32W サーキュレーター扇風機(30畳用/3D送風)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 22,400円(税抜) / 24,640円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 22,400円(税抜) / 24,640円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 9 (2024/10/06 16:25現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



扇風機のやさしい涼しさとサーキュレーターの強力な攪拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。

#### 仕様

|         |                                       |        |              |
|---------|---------------------------------------|--------|--------------|
| メーカー    | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)                 | 型番     | STF-DC182T-W |
| 適用床面積   | 30畳                                   | 羽根径    | 18cm羽根       |
| 首振り角度調節 | 上下:90°・15°(自動)<br>左右:60°・90°・120°(自動) | 送風モード  | 連続・リズム・おやすみ  |
| 調整風量数   | 10段階                                  | 高さ調整   | 4段階調節        |
| 入切タイマー  | 2・4・8時間                               | コードの長さ | 約1.7m        |
| 電源      | AC100V(50/60Hz)                       | 消費電力   | 32W          |
| サイズ     | 270(W)×270(D)×640~750(H)<br>mm        | 重量     | 2.7kg        |

特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。

立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。

リモコン付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

