

品番：EA764AG-132

品名：15.8インチ モバイルディスプレイ



販売価格	58,000円(税抜) / 63,800円(税込)		
カタログ価格	58,000円(税抜) / 63,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 16:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1934ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	DP-03
コントラスト	800:1	サイズ	W368×D9×H225mm
スピーカー	1W×2(ステレオ)	セット内容	本体、HDMIケーブル(1.2m)、TypeC-TypeCケーブル(1.2m)、取扱説明書、専用カバー
液晶パネルタイプ	IPS15.8型/非光沢パネル	応答速度	25ms
輝度	220cd/平方メートル	最大表示解像度	1920×1080
最大表示色	16,777,216	視野角度上下左右	170°
重量	765g	出力端子	3.5mmステレオミニジャック×1
消費電力最大時	10.4W	調整機能	輝度調整
入力端子	USB Type-C×2、mini HDMI	表示面積	349.63mm×196.66mm

USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルディスプレイです。

「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードなHDMI接続にも対応しています。

※HDMI接続の際には別途電源供給が必要です

作業に便利なフルHD(1920×1080)の解像度です。

持ち運びにも便利な15.8インチサイズです。重量も765gでモバイルワークで活躍します。

モニター本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。

外光の映り込みが少なく、画面を見やすい非光沢パネルです。

斜めから見てもキレイな左右視野角170°です。

ディスプレイスタンドとしても使える専用カバー付きです。

※スマートフォンを「ディスプレイポートオルタネートモード」で出力する際はモニターに別途電源を取る必要があります。

※本製品をType-C接続する場合、Type-Cハブ・Type-Cドッキングステーション・Type-C変換アダプタ経由では使用できません。HDMI接続は可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.