

品番：EA764AG-155A

品名：15.6インチ ポータブルモニター(スタンドカバー付)



販売価格	29,200円(税抜) / 32,120円(税込)		
カタログ価格	29,200円(税抜) / 32,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 16:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	DP-DF163S-B
画面サイズ	15.6インチ	サイズ	355(W)×14(D)×225(H)mm
消費電力	10W	重量	1100g(カバー含)
入力端子	USB Type-C×2、Mini HDMI×1、AUDIO OUT×1	解像度	1920×1080
付属品	USBケーブル(Type-C⇄Type-C)、スタンドカバー、取扱説明書	パネルタイプ	15.6バックライト液晶
視野角度(水平/垂直)	170°/170°	出力端子	ヘッドホン端子×1
対応入力解像度	[60Hz] 640×480、720×480、800×600 1024×768、1280×720、 1360×765 1280×800、1280×1024、 1440×900 1600×900、1680×1050、 1920×1080 1280×720p、1920×1080i、	アスペクト比	16:9

	1920×1080p [59Hz] 640×480、800×600、1024×768		
スピーカー出力	1W×1W	リフレッシュレート	60Hz
コントラスト比	800:1	動作環境温度	0℃～35℃

仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。

PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。

15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。

映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。

難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。

パソコンのサブ画面としてハイブリッドワークでも活躍。

豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。
繊細な色彩が臨場感を与えます。
映像の発色もやわらかく、目にやさしい非光沢タイプ。

薄型設計で持ち運びに便利。
スタンドカバー付きで、移動中も液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.