

品番：EA770TB-39

品名：1000℃/φ8x335mm 排ガスセンサー(K熱電対)



販売価格	166,000円(税抜) / 182,600円(税込)		
カタログ価格	166,000円(税抜) / 182,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/07 00:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0794ページ		



カタログ訂正 24/01/23 品名/付属品 誤:シャフト一体型/100度対応熱電対センサ、正:モジュールシャフト式/熱電対センサ(9025 No.55)

#### 仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	0600 8764
直径	φ8mm	長さ	335mm
最高温度	1000℃	材質	ステンレス
ケーブル長	2.2m	付属品	排ガスプローブ、ダストフィルター、サンプリング孔固定用コーン、+1000℃対応熱電対センサ、ホース
重量	606g		

クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。

ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。

フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。

+1000℃までの温度測定に耐えられる熱電対プローブを搭載

モジュールシャフト式

EA770TB-21、旧EA770TB-11用

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.