


品番：EA770TB-46

品名：0-100℃/190mm 燃焼空気温度用センサー



販売価格	21,000円(税抜) / 23,100円(税込)		
カタログ価格	21,000円(税抜) / 23,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 22:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0794ページ		



仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	0600 9787
シャフト径	φ4mm	シャフト長	190mm
測定範囲	0~100℃	ケーブル長	2.2m
付属品	燃焼空気温度プローブ (190mmプローブシャフト)、固定用コーン	色	黒
分解能	0.1℃ (1~+100℃)	応答速度	30秒

燃焼排ガス測定または微粒子測定における、燃焼空気温度を正確に測るプローブです。

排ガス用温度プローブは自由度のきく測定ができます。

EA770TB-2、-21用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.