

品番：EA780XP-63A

品名：13x151x13mm グリーンレーザーポインター



販売価格	22,000円(税抜) / 24,200円(税込)		
カタログ価格	22,000円(税抜) / 24,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 16:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1931ページ		



### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LP-GL1019BK
出力	最大1mW(クラス2)	波長	515nm(緑色光)±10
到達距離	200m	電源	単4電池×2本(付属品)
サイズ	φ13×151mm	重量	65g
材質	真鍮	連続照射時間	50時間 ※サンワサプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。 ※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用(押しっぱなし)はできる限り避けてください。
レーザー種類	可視光半導体レーザー	レーザー直径	5mm ※5~20mmで調整可能。
使用環境温度	約0℃~40℃		

連続照射50時間で、レーザー照射サイズを最大4倍まで調節可能な緑色光ポインター

赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載しています。明るい部屋でも使用が可能です。

連続照射時間が50時間の長寿命設計で、経済性にも優れています。

先端部分のリングを回すことで、レーザー照射サイズを最大4倍まで無段階で調整可能です。

緑色の光線が約200m先まで照射できます。(※夜間時※使用環境により異なります)

照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。

クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。

消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.