

品番：EA800LZ-3

品名：VRゴーグル(高性能タイプ / ヘッドホン付)



販売価格	6,500円(税抜) / 7,150円(税込)		
カタログ価格	6,500円(税抜) / 7,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 18:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1940ページ		



スマホをセットして、3D動画や、VR映像を鑑賞できる、VRゴーグル。没入感をアップさせる、密封性が高い大型イヤープッドのヘッドホン付

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MED-VRG3
レンズ	光学レンズ	レンズサイズ	直径42mm
視野角	90~110°	レンズ位置調整	瞳孔間距離(左右位置)、焦点距離(前後調節)
材質	本体/ABS樹脂	サイズ	W200×D230~258×H96.5mm(突起物を除く)
重量	約492g	対応スマートフォンサイズ	約W58×D7.5×H123mm~約W80×D10×H158mm※4.7~6.1インチ程度

スマートフォンを装着して、VR映像や3D映像を楽しめるVRゴーグルです。

YouTubeやVRアプリなどで公開されている全地球動画(360°ビデオ)や、3D映像対応の動画を手軽に楽しめます。

4.7~6.1インチのスマートフォンに対応しています。

挟み込んで装着するだけの簡単設計です。

耳まで包み込み密封性を高めることができるヘッドホン付きです。より没入感が向上します。

3.5mm4極ステレオミニプラグを機器に挿し込むだけの簡単接続です。※3.5mmステレオミニジャック(イヤホンジャック)のないスマートフォンには接続できませんが、iPhoneの場合はApple純正Lightning-3.5mmヘッドフォンジャックアダプタを接続すれば使用できます。その他の3.5mmステレオミニジャック(イヤホンジャック)のないスマートフォンでは、市販の変換アダプタを使用してもヘッドホンやボリュームボタン・マ

ルチボタンの使用はできません。

スマートフォンを本製品に取り付けたまま動画の再生・停止や音量調節の操作ができるボタン付きです。

着信があった際に再生ボタンを押せば装着したまま受話が可能です。※機種やアプリにより動作が異なる、または使用できない場合がございます。予めご了承ください。

ヘッドバンドを調整するだけで、男性から女性まで様々な方にご使用いただけます。視聴中にズレることなく、快適に使用可能です。

使う人に合わせて焦点距離、瞳孔間距離を調節できるダイヤル付きで、映像が見やすい位置にレンズを移動できます。

顔や頭と接する部分にはスポンジを内蔵した柔らかいPUレザー素材を使用しています。


ぴったり装着できるので外からの光を遮断でき、より一層VR映像に没頭できます。

動画の視聴でスマートフォンが熱くなった場合には、ゴーグル前面のパネルを外して空気を循環できます。

対応サイズ内なら、メガネをかけたままでゴーグルの装着が可能です。

サイドに空きがあるので、機器に充電ケーブルを接続したままゴーグルの使用が可能です。＜ご注意＞※お子様が使用した場合に、発育障害などの悪影響を及ぼす可能性がありますので、お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。※3D動画やVR動画を視聴することによる酔いを感じる場合がありますので、長時間の視聴は避け、こまめに休憩をとってお楽しみください。※必ず座った状態でご使用ください。転倒等の事故の原因となる恐れがあります。※本製品使用による視力低下や体調不良に関しては、一切の責をおいかねますので予めご了承ください。

代替品

	<p>品番 EA800LZ-1</p> <p>コメント サイズ : 176.9x139.3x98.7mm</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.