


品番 : EA802K-21

品名 : AC100V/860W パワーミキサー(高速・低速兼用)



販売価格	34,000円(税抜) / 37,400円(税込)		
カタログ価格	34,000円(税抜) / 37,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0878ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	APMT1362A
名称	本体(スクリュー、シャフト付)	電源	100V
スクリュー径	135、150mm	サイズ	880×92×138(H)mm
コード長	2.5m	重量	3kg
無負荷回転数	低速:600rpm 高速:1300rpm	消費電力	860W
付属品	リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、リング付アルミスクリュー(径135mm)、ステンレスジョイント、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、防じんカバー、スクリュー取付ネジ(32・45mm)、六角ボルト(M6×8・M10×15)、両口スパナ(10×13・17×19mm)		
1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ			
替カーボンブラシ	EA813RA-14		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

