

品番：EA803AC-6

品名：DC36V/6・8・12mm ルーター(充電式)



販売価格	94,500円(税抜) / 103,950円(税込)		
カタログ価格	94,500円(税抜) / 103,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0870ページ		



#### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	M3612DA(XP)
名称	樹脂ケースセット	取付ビット軸径	6・8・12mm(6mmはチャックスリーブ使用)
回転数	無負荷時 11,000~25,000rpm	バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah)
充電時間	約19分(実用充電)、約25分(満充電)	サイズ	275×148×280(H)mm
重量	3.7kg(電池含む)	付属品	コレットチャック(8・12mm)、スパナ(23mm)、チャックスリーブ(12×6mm)、ストレートガイド、テンプレートガイド(M18)(M5×6ねじ2個付)、バッテリー×1個、充電器、システムケース(No.4)

スピンドルロック付

コードレスタイプ

直流ブラシレスモーター

スピード調整ダイヤルで作業に合わせて回転速度を調整

ツインLEDライト付で刃先が見やすい

ロックレバー付でハンドルから手を離さずに仮締めが可能

ハンドル部2アクションスイッチで手元で操作可能(ONロック可能)トリガを離すと自動的にブレーキがかかります。

ハイスピード切断&窓抜き作業もハイパワー

コードレス&小形・軽量で取り回し抜群。壁面の窓抜き作業や足場の上でも電源やコードの取り回しに制限されず、効率良く作業ができます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.