

品番：EA809BE-20B

品名：100mm/ 760W ディスクグラインダーセット



販売価格	22,200円(税抜) / 24,420円(税込)		
カタログ価格	22,200円(税抜) / 24,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:25現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0856ページ		



#### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	G10B3※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・ディスクグラインダー本体×1 (EA809BE-2A)</li><li>・オフセット砥石×5枚(#24) (EA809YE-124)</li><li>・#40ジルコフラップディスク×2枚 (EA809AA-103A)</li><li>・#60ジルコフラップディスク×2枚 (EA809AA-105A)</li><li>・ケース×1</li></ul>	〈ディスクグラインダー本体仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・砥石サイズ: φ100×穴径15mm(最大厚さ:6mm)</li><li>・スピンドル径:M10×1.5</li><li>・最大出力:980W</li><li>・回転数:12000rpm</li><li>・電源:100V・760W・7.8A</li><li>・サイズ:280×56×60(H)mm</li><li>・重量:1.8kg</li><li>・コード長:2.5m(2心)</li><li>・替カーボンブラシ:EA813HH-4(標準付属)</li><li>・ストップカーボンブラシ:EA813HH-14</li><li>・#36レジノイド砥石×1(本体付属。取り付けねじは雌ねじタイプ)、スパナ、サイドハンドル付</li><li>・分割コアモーターにより高出力</li><li>・冷却効率向上</li><li>・2アクションスライドスイッチ</li><li>・二重絶縁、スピンドルロック付、ブレーキ付</li><li>・握りやすい細径ボディφ56mm</li><li>・ホイールナット方式:先端工具の制限なし</li></ul>
〈オフセット砥石仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・外径:100mm</li><li>・穴径:15mm</li></ul>	〈#40ジルコフラップディスク仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・外径:100mm</li><li>・穴径:15(16)</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・厚み:4mm</li> <li>・粒度:#24</li> <li>・砥粒:A/WA</li> <li>・硬度:P</li> <li>・最大回転数:13690rpm</li> <li>・最大使用周速度:4,300m/min</li> <li>・幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・粒度:#40</li> <li>・最大回転数:15300rpm</li> <li>・ベース材質:ファイバーガラス</li> <li>・研磨砥粒材質:アルミニウムオキシド</li> <li>・用途:一般鋼用</li> <li>・アングルタイプ</li> </ul>
<p>&lt;#60ジルコフラップディスク仕様&gt;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外径:100mm</li> <li>・穴径:15(16)</li> <li>・粒度:#60</li> <li>・最大回転数:15300rpm</li> <li>・ベース材質:ファイバーガラス</li> <li>・研磨砥粒材質:アルミニウムオキシド</li> <li>・用途:一般鋼用</li> <li>・アングルタイプ</li> </ul>	<p>&lt;ケース仕様&gt;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サイズ:415×160×105mm</li> <li>・材質:スチール</li> <li>・砥石用仕切板付</li> </ul>

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA809BE-20D</p> <p><b>コメント</b></p>
--	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.