

品番：EA809BH-1

品名：100mm/ 760W 電気ディスクグラインダー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 19,800円(税抜) / 21,780円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 19,800円(税抜) / 21,780円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2024/10/06 16:32現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0857ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                |                                     |         |  |
|----------------|-------------------------------------|---------|--|
| メーカー           | HiKOKI                              | 型番      | PDA-100J(E)  |
| 電源             | 単相交流50/60Hz                         | 電圧電流    | 100V・8.0A  |
| 消費電力           | 760W                                | 砥石サイズ   | φ100X穴径15mm  |
| 厚さ             | 3/5(レジノイドフレキシブル)<br>4/6(レジノイド)      | 最高使用周速度 | 72(m/s) 4,300(m/min)   |
| 回転数            | 12,000rpm                           | モーター    | 単相直巻整流子モーター  |
| 本体サイズ          | 295mmX64φX60mm(H)                   | 質量      | 1.9  |
| コード長           | 3心2.5m(3Pポッキングプラグ付)                 | 特長      | 最大出力1,160W(電気用品安全法新基準対応)<br>経済産業省令第57号により改正された(平成25年4月1日施行)、電気用品技術基準の「電気用品の雑音の強さの測定方法」に対応しております。 |
| スピンドル径         | M10X1.5                             |         |  |
| アルミダイキャストボディ採用 |                                     |         |  |
| 替カーボンブラシ       | 標準:EA813HH-4<br>ストップカーボン:EA813HH-14 | スピンドル径  | M10 × 1.5  |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.