

品番：EA809BH-10B

品名：100mm/ 760W ディスクグラインダーセット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 24,400円(税抜) / 26,840円(税込) | | |
| カタログ価格 | 24,400円(税抜) / 26,840円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2024/10/06 20:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0857ページ | | |




仕様

| メーカー | HIKOKI | 型番 | PDA-100J(E)※ESCOオリジナルセット品 |
|-------------|---|--------------------|--|
| 〈セット内容〉 | <ul style="list-style-type: none">・ディスクグラインダー本体×1 (EA809BH-1)・オフセット砥石×5枚(#24) (EA809YE-124)・切断砥石×10枚 (EA843XA-100)・#40ジルコフラップディスク×2枚 (EA809AA-103A)・#60ジルコフラップディスク×2枚 (EA809AA-105A)・ケース×1 | 〈ディスクグラインダー本体仕様〉 | <ul style="list-style-type: none">・砥石サイズ: φ100×穴径15mm・スピンドル径: M10×1.5・回転数: 12000rpm・電源: AC100V・760W・8A AC200V・760W・4A・最大出力: 1160W(電気用品安全法新基準対応)・サイズ: 295×64×60(H)mm・重量: 1.9kg・コード長: 2.5m・替カーボンブラシ: EA813HH-4(標準付属)・ストップカーボンブラシ: EA813HH-14・スピンドルロック付、3Pポッキンプラグ・#36レジノイド砥石×1(本体付属)・アルミダイキャストボディ採用 |
| 〈オフセット砥石仕様〉 | <ul style="list-style-type: none">・外径: 100mm・穴径: 15mm・厚み: 4mm・粒度: #24・砥粒: A/WA・硬度: P・最大回転数: 13690rpm・最大使用周速度: 4, 300m/min | 〈#40ジルコフラップディスク仕様〉 | <ul style="list-style-type: none">・外径: 100mm・穴径: 15(16)・粒度: #40・最大回転数: 15300rpm・ベース材質: ファイバーガラス・研磨砥粒材質: アルミニウムオキシド |

| | | | |
|--------------------|---|----------|--|
| | ・幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。 | | ド ・用途:一般鋼用 ・アングルタイプ |
| 〈#60ジルコフラップディスク仕様〉 | ・外径:100mm ・穴径:15(16) ・粒度:#60 ・最大回転数:15300rpm ・ベース材質:ファイバーグラス ・研磨砥粒材質:アルミニウムオキサイド ・用途:一般鋼用 ・アングルタイプ | 〈切断砥石仕様〉 | ・粒度:A/WA46P ・サイズ:φ100×2×15mm穴 ・最大回転数:13690rpm ・最高使用周速度:4300m/min ・金属切断用に ・シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です。 ・ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます。 |
| 〈ケース仕様〉 | ・サイズ:415×160×105mm ・材質:スチール ・砥石用仕切板付 | | |

代替品

| | |
|---|--|
|  | 品番 EA809BH-10D コメント 変更点:セット内容 |
|---|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.