

品番：EA809BV-10B

品名：100mm/ 720W ディスクグラインダーセット



販売価格	27,500円(税抜) / 30,250円(税込)		
カタログ価格	27,500円(税抜) / 30,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:29現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GWS7-100E※ESCOオリジナルセット品
仕様	セット	<セット内容>	●本体×1 ●オフセット砥石×5枚(#24) ●ジルコフラップディスク×2枚(#40×1枚、#60×1枚) ●ケース×1
<本体仕様> ●砥石サイズ…φ100×穴径15mm ●スピンドル径…M10×1.5 ●コード長…2.5m ●回転数…2,800～11,000rpm ●重量…1.4kg ●電源…AC100V・720W ●サイズ…104×263mm ●二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速 ●替カーボンブラシ…EA813BZ-27			
<オフセット砥石仕様> ●粒度…A/WA24P ●入数…5 ●サイズ…φ100×4×15mm穴 ●溶接後の研削、鉄板等の面取りに ●最大回転数…13,690rpm			
<#40ジルコフラップディスク仕様> ●外径(mm)…100			

- 穴径(mm)…15
- 粒度…#40
- 最大回転数(rpm)…15, 300
- スチール、ステンレス、鋳鋼用
- 材質…ジルコニアアルミナ
- フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
- 6層のフラップで長寿命。
- 特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。



<#60ジルコフラップディスク仕様>

- 外径(mm)…100
- 穴径(mm)…15
- 粒度…#60
- 最大回転数(rpm)…15, 300
- スチール、ステンレス、鋳鋼用
- 材質…ジルコニアアルミナ
- フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
- 6層のフラップで長寿命。
- 特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。

<ケース仕様>

- サイズ…415×160×105mm
- 材質…スチール
- 砥石用仕切板付

代替品

	<p>品番 EA809BV-10C</p> <p>コメント 変更点:砥石・ケース</p>
	<p>品番 EA809BV-40A</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.