

品番：EA809BX-21

品名：125mm/18.0V ディスクグラインダー-(充電/X-LOCK用)



販売価格	53,700円(税抜) / 59,070円(税込)		
カタログ価格	53,700円(税抜) / 59,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0853ページ		



### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GWX18V-7
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約30分(80%)、約45分(フル充電)
砥石サイズ	φ125mm	回転数	11,000rpm
サイズ	298×224×118(H)mm	重量	2.3kg
付属品	バッテリー×1、充電器、サイドハンドル、保護カバー、樹脂ケース		

細径で滑りにくいソフトグリップ

ブラシレスモーター採用により100V並みのハイパワーを実現。

押しやすいスライドスイッチ

EMPが過負荷からモーターを保護

再始動安全機構

パワフルなブラシレスモーターで700Wのコード式に匹敵するパワーを発揮

X-LOCKシステムにより、アクセサリを素早く交換可能

軽量デザインとスリムなグリップを採用し、扱いやすく、様々な切断用途に対応可能

金属、タイルやレンガの切断作業に最適です。

砥石は別売です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.