

品番：EA809XL-6

品名：AC100V/1050W(100x600mm) ベルトサンダー



販売価格	45,400円(税抜) / 49,940円(税込)		
カタログ価格	45,400円(税抜) / 49,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0862ページ		



#### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	SB10V2
電源	AC100V・1050W・11A	ベルトサイズ	76×533mm
回転数	240～420rpm	ベルト速度	4～7m/min
コード長	5m	サイズ	550×150×150(H)mm
重量	5.2kg	付属品	研磨ベルト(#80、#120×各1枚)、ダストバッグ
替ベルト	EA809XL-40～EA809XL-240、 EA809XL-504～524	替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-7 ストップカーボン:EA813HH-17

無段変速、集じん機接続可能

研磨位置が一目で判る透明カバー採用

#### 代替品

	品番 EA809XW-2 コメント オビタルサンダー
--	-------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

