

品番：EA809YE-124

品名：100x4mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)



販売価格	1,830円(税抜) / 2,013円(税込)		
カタログ価格	1,830円(税抜) / 2,013円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2024/10/06 18:26現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	1022ページ		



業界初の赤い砥石として開発されたロングセラー商品

#### 仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	NA1004A24P
メーカー商品名	ニューエース	用途	一般鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取りに
対応被削材	一般鋼・ステンレス・アルミ	外径	100mm
厚み	4mm	穴径	15mm
砥粒	A/WA	粒度	#24
硬度	P	最大回転数	13750rpm
最高使用周速度	72m/s	入数	5枚

幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.