

品番：EA810CE-1B

品名：730W/24mm ハンマードリル(無段変速)



販売価格	30,700円(税抜) / 33,770円(税込)		
カタログ価格	30,700円(税抜) / 33,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0855ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	DH24PG2
電源	AC100V・730W	電流	7.7A
穴あけ能力	コンクリート:3.4~24mm コアビット:25~50mm 鉄工:13mm 木工:32mm ダイヤモンドコアビット:65mm	回転数	0~1,050rpm
打撃数	0~3,950回/分	サイズ	349×199(H)mm
重量	2.8kg	コード長	5m
モーター	単相交流整流子モーター	振動3軸合成値	回転+打撃:14.5m/S2
付属品	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース	替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-6 ストップカーボン:EA813HH-16

本体二重絶縁、無段変速、正逆転、安全クラッチ付

2モード切替(回転+打撃/回転)

本体横に配置で、操作性抜群の大形チェンジレバー

粉じんの侵入を抑制するラビリンス風窓

ビットを差し込むだけで簡単に装着できるワンプッシュ式ビット装着

ビット別売

代替品



品番 EA810CE-2B

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.