

品番 : EA810CH-7

品名 : DC18.0V/18mm ハンマードリル(充電式)



販売価格	87,200円(税抜) / 95,920円(税込)		
カタログ価格	87,200円(税抜) / 95,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0866ページ		



#### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	DH18DPB(2XP)
仕様	樹脂ケースセット	充電器	AC100V
穴あけ能力	コンクリート:3.4~18mm 鉄工:13mm 木工:18mm コアビット:25~35mm ダイヤモンドコアビット:32mm	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電時間	約19分(実用充電)、約25分(満充電)	回転数	無負荷時(気温20℃満充電時) ノーマルモード:0~1,080rpm ローモード:0~800rpm
打撃数	全負荷時(気温20℃満充電時) ノーマルモード:0~5,500回/分 ローモード:0~4,100回/分	サイズ	251×268(H)mm
重量	2.3kg(サイドハンドル含む)	付属品	バッテリー×2個、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース

ビット別売

2モード切替(回転+打撃/回転)

小形・軽量ボディで楽に素早く穴あけ

急激な負荷に対応するリアクティブフォースコントロール機能付(RFC)

安定した穴あけをサポートし、連続作業時の効率を向上させるオートストップ機能搭載

無段変速、正逆転、スリップクラッチ、LEDライト付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.